

Longopac® Stand

– simply smarter



Sistema de bolsas para manipulación eficaz de residuos

- Higiénico
- Eficaz
- Ecológico

Para una manipulación de residuos más inteligente



HIGIÉNICO


- El cambio y el sellado se hacen desde el exterior de la bolsa; sin contacto con los residuos.
- Los derrames alrededor de la abertura entran en la bolsa siguiente.
- Limpieza fácil.

EFICAZ

- Se carga con una bobina de bolsas de hasta 110 metros de longitud.
- Siempre hay colocada una bolsa nueva.
- Siempre bolsa sellada.
- Cambios de bolsa rápidos; ahorra tiempo.
- Tamaño de bolsa variable con intervalos de cambio flexibles.

ADAPTADO AL CAMBIO CLIMÁTICO

- El material de las bolsas Longopac se fabrica con polietileno de tres capas, lo que se traduce en un bajo consumo de materias primas y una elevada resistencia.
- Longopac también se ofrece en bioplástico.
- Tamaño de bolsa variable para que las bolsas siempre se llenen.
- Estudios independientes sobre el ciclo de vida indican menos de $\frac{1}{3}$ de dióxido de carbono en comparación con las bolsas de basura tradicionales.
- Los clientes pueden calcular sus ahorros medioambientales con la calculadora de CO₂ de Paxxo y Paxxo puede emitir certificados de emisiones de CO₂ sobre el ahorro de CO₂.



Códigos de color

0	2
1	4
	5
	6

Todas las versiones de Longopac Stand se cargan con la bobina Longopac, que está disponible en distintas resistencias y colores.

Longopac® Stand CLASSIC



Stand Classic Mini/Mini Food



Stand Classic Maxi/Maxi Food



Stand Classic Recycling



Familia de productos	Nombre	Item no.	Altura mm	Anchura mm	Profundidad	Peso kg	Abertura de la ranura
Classic	Mini	31400	850	430	400	2,9	Ø305
Classic	Mini Food	31436	850	430	400	3,9	Ø305
Classic	Maxi	30070	1055	650	595	5,0	Ø425
Classic	Maxi Food	30116	1055	650	595	6,0	Ø425
Classic	Maxi Recycling	30090	1200	580	595	5,4	Ø425

Stand Mini está dotado de una placa base en ABS/PC y un portabobinas de polipropileno. Maxi y Recycling están dotados de una placa base y un portabobinas de plástico de polipropileno. Patas de aluminio y ruedas de acero galvanizado. También hay disponibles las patas de acero inoxidable y las ruedas o los pies de plástico..

La variante Stand Classic Recycling está destinada principalmente al tratamiento de plástico, papel o cualquier otro material de gran volumen que después haya que comprimir para su reciclaje.

Disponible solo en la versión Maxi y para él se utiliza la bobina Longopac Recycling, que tiene 160 m, la bobina está disponible como estándar o con un diseño perforado.

Las unidades Stand Classic Mini y Maxi también están disponibles como Food. Stand Food está destinado a la industria alimentaria. Placa base y portabobinas de polipropileno con material detectable de metal azul. Las patas y las ruedas son de acero inoxidable.

Longopac® Stand DYNAMIC



Stand Dynamic Mini/Mini Pedal



Stand Dynamic Midi/Midi Pedal



Stand Dynamic Maxi/Maxi Pedal



Familia de productos	Nombre	Item no.	Altura mm	Anchura mm	Profundidad	Peso kg	Abertura de la ranura
Dynamic	Mini	34650 Fzb 34660 Inox	955	395	405	6,8	230x230
Dynamic	Mini Pedal	34670 Fzb 34680 Inox	970	395	485	7,7	230x230
Dynamic	Midi	34600 Fzb 34620 Inox	955	495	555	8,7	320 x 280
Dynamic	Midi Pedal	34640 Fzb 34630 Inox	970	495	590	9,6	320 x 280
Dynamic	Maxi	34700 Fzb 34710 Inox	950	560	575	9,7	360x360
Dynamic	Maxi Pedal	34720 Fzb 34730 Inox	970	560	655	11	360x360

La unidad Midi está diseñada para entornos comunes y también para otros más exigentes. Algunas de sus características específicas son: superficie más despejada para cambiar la bolsa, posibilidad de frenar las ruedas delanteras (de mayor tamaño y más silenciosas), posibilidad de montar el soporte de las bridas y tijeras a izquierda o derecha del portabobinas (bastidores).

Midi Pedal tiene las mismas características que

Midi Dynamic. Además, como su nombre indica, Midi Pedal está equipada con un pedal y una tapa. La unidad tiene amortiguadores para un cierre más suave. Abertura de 85 grados para facilitar el tratamiento de los residuos o los envases. Midi Pedal se puede colocar incluso totalmente abierto a 100 grados para una carga más rápida de la bobina. Los detalles de plástico también están disponibles en material metal detectable.

Fzb es chapa galvanizada. Inox es acero inoxidable.

Longopac® Stand DYNAMIC



Stand Dynamic UBS



Stand Midi Nouvo Pedal

Familia de productos	Nombre	Item no.	Altura mm	Anchura mm	Profundidad	Peso kg	Abertura de la ranura
Dynamic	UBS	34500	655	280	560	6,4	430x165
Dynamic	Nouvo	34770	965	565	500	8,0	305x250

Stand UBS tiene las mismas dimensiones que los recipientes de plástico rectangulares que ya existen en el mercado. Stand UBS se carga con una bobina Longopac MIDI. Para cambiar la bolsa basta, sencillamente, con un simple toque para bajar un lado del soporte. El material es acero pulverizado.

Stand Nouvo es un nuevo soporte móvil para bolsas Longopac. Un diseño enfocado en la higiene y eliminación de olores, pensado para su uso en atención sanitaria. Funciona bien con el casete/ bolsa Midi Odor (ref. 10281).





Maxi Wall



Mini Wall



Mini Flex

Familia de productos	Nombre	Item no.	Altura mm	Anchura mm	Profundidad	Peso kg	Abertura de la ranura
Wall Solutions	Maxi Wall	30080	460	580	660	2.4	Ø425
Wall Solutions	Mini Wall	31420	365	390	450	1.7	Ø305
Wall Solutions	Mini Flex	34310	140	375	255	0.85	285x165
Wall Solutions	Mini Flex with lid	34330	275	385	390	2,3	230x230
Wall Solutions	Midi Flex	34335	260	490	400	2,5	320x280

Para los modelos Classic Maxi y Mini el portabobinas es de polipropileno, con un soporte de pared de aluminio. Estos modelos también están disponibles con tapa. Longopac Flex es el modelo de pared más pequeño. Adecuado para espacios tales como cuartos de baño y aseos.

A continuación se han añadido dos nuevos productos. Mini Flex con tapa y la primera versión Midi. Las soluciones para colgar en la pared son muy adecuadas para superficies con espacio limitado y donde la higiene juega un papel importante. Facilita la limpieza.



Mini Flex with lid



Midi Flex

Accesorios



Tapa para Longopac Stand Classic Maxi y Mini Mini. Item no. 31140
Maxi. Item no. 30140



Acoplamiento de unidades con Longopac Stand Classic
Item no. 33750
Acopla de forma fácil y estable dos o más unidades Longopac Stand. Incluso se puede acoplar Maxi con Mini.



Marco para Longopac Stand Classic Maxi
Item no. 33900
El marco mantiene la bolsa en su sitio.



Marco para Longopac Stand Classic Mini
Item no. 33890
El marco mantiene la bolsa en su sitio.



Soporte de presilla para Longopac Stand Classic Estándar, gris. Item no. 30410
Metal detectable, azul. Item no. 30416
El soporte de presilla agiliza el cambio de la bolsa aún más y mantiene la presilla en la posición correcta. Adecuando tanto para Maxi como Mini y viene en dos modelos.

Soporte de presilla para Longopac Stand Dynamic
Item no. 30410 (solo el soporte)
El soporte de presilla para la serie Dynamic es apto para Mini, Midi y Maxi Dynamic.



Placa reductora de agujero para Longopac Stand Classic Maxi Item no. 30170
Reduce la abertura de introducción, lo que facilita la compresión de, por ejemplo, plástico retornable. Solo está disponible para el modelo Maxi.

Kit de Seguridad Cutter Azul Item no. 30440
Contiene un cutter de seguridad, metal PP detectable. Abrazadera de cable y alambre de acero inoxidable, metal PA detectable.



Kit de tijeras para Longopac Stand Dynamic, de material detectable de metal
Item no. 34609
Kit que contiene unas tijeras de material detectable de metal, el soporte para las tijeras y alambre de acero inoxidable.



Placa ajustable para Stand Classic Mini
Item no. 31480
Reduce el consumo de material de las bolsas y el tamaño de las mismas. Destinado principalmente a residuos pegajosos y pesados. Se puede utilizar perfectamente para bobinas de bolsas biodegradables.



Kit de Ruedas Stand Dynamic ESD
Item no. 34616
Incluye cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con frenos. Reemplaza las ruedas originales en los soportes utilizados en áreas restringidas de ESD.



Banda elástica
Item no. 3102
Este accesorio se puede utilizar con todos los portabobinas (bastidores) de Longopac. Bloquea eficazmente la bobina (bolsa) y evita que se despliegue.

www.leanpio.com



LEANpio
llevamos la **mejora continua** por dentro

Leanpio • Avenida de la Ilustración 39 No 9, ES-50012 Zaragoza, España
+34 976 753 000 leanpio@leanpio.com www.leanpio.com

